

Intérieur/extérieur refroidi à l'eau



Les climatiseurs intérieurs/extérieurs refroidis à l'eau éliminent la chaleur du système au moyen du refroidissement par passage de l'eau du réfrigérant. Aucun élément de circulation d'air externe ou bobine de condensateur ne doit être obstrué . Ces climatiseurs possèdent un aspect attrayant avec une utilisation minimale de fixations visibles, dont des brides faciles à monter pour une installation simple.

NORMES INDUSTRIELLES

Reconnu UR/cUR

UR/cUR Recognized

Homologué UR/cUR sur certains modèles, tableaux de données de références des performances

CE

EAC

FONCTIONS

La chaleur est éliminée du système au moyen de l'eau refroidissant le réfrigérant ; aucun élément de circulation d'air externe ou bobines de condensateur ne doit être obstrué

Conception industrielle moderne avec une utilisation minimale de dispositifs de montage visibles

Réfrigérant R134a

Modèles à 115 et 230 V c.a. disponibles

Température de service: 50 °F/10 °C à 125 °F/52 °C

Utilisation maximale d'eau de 2 GPM à la température d'admission de l'eau de 90 F

Thermostat mécanique fiable situé derrière le panneau avant de l'unité

Couvercle en tôle d'acier doux à faible teneur en carbone pour les environnements d'usine et extérieurs robustes

Brides à montage facile, pour une installation simple

Chaque unité a fait l'objet d'un test fonctionnel avant l'expédition

Les modèles standard de climatiseur intérieur comprennent également : Thermostat électromécanique, suppresseur de surtension, compresseur alternatif robuste

Matériel de montage, joints et manuel d'instructions fournis avec l'unité

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Capacité nominale Btu/h	Capacité nominale en watts	Tension nominale	Hauteur	Largeur
CR430826GW004	22838	8500Btu/h	2490W	230V	1100mm	400mm
CR430826GW006	22217	8500Btu/h	2490W	230V	1100mm	400mm
CR430826GW100	22842	8500Btu/h	2490W	230V	1100mm	400mm
CR430826GW008	22841	8500Btu/h	2490W	230V	1100mm	400mm
CR430816GW010	20944	8500Btu/h	2490W	115V	1100mm	400mm
CR430826GW010	21116	8500Btu/h	2490W	230V	1100mm	400mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE