

A2 Standard Coupler, Plain



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Protection de coupleur:	Standard
Matériau:	Acier
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Largeur de la tête hexagonale (W)	Diamètre (Ø)	Longueur (L)
EL12A2	12 mm	#4	10M	17 mm		41mm

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Largeur de la tête hexagonale (W)	Diamètre (Ø)	Longueur (L)
EL16A2	16 mm	#5	15M	22 mm		56mm
EL20A2	20 mm	#6	20M	27 mm		71mm
EL22A2	22 mm	#7		30 mm		80mm
EL25A2	25 mm	#8	25M		35 mm	85mm
EL28A2	28 mm	#9	30M		38 mm	91mm
EL36A2	36 mm	#11	35M		48 mm	101mm
EL32A2	32 mm	#10			44 mm	96mm
EL38A2	38 mm	#12			51 mm	105mm
EL40A2	40 mm				57 mm	127mm
EL43TA2	43 mm	#14	45M		57 mm	133mm
EL50TA2	50 mm				70 mm	163mm
EL57TA2	57 mm	#18	55M		76 mm	164mm

Table 2/2


Référence catalogue	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres (BG)	Poids unitaire	Certifications
EL12A2	15mm	11mm	0.06 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL16A2	22mm	12mm	0.12 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL20A2	28mm	15mm	0.23 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL22A2	32mm	16mm	0.33 kg	IAPMO®-UES, LA City Approval

Référence catalogue	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres (BG)	Poids unitaire	Certifications
EL25A2	34mm	17mm	0.39 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL28A2	38mm	15mm	0.48 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL36A2	43mm	15mm	0.8 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL32A2	40mm	16mm	0.69 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL38A2	44mm	17mm	0.95 kg	
EL40A2	55mm	17mm	1.55 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL43TA2	56mm	21mm	1.52 kg	IAPMO®-UES, LA City Approval
EL50TA2	71mm	21mm	2.81 kg	IAPMO®-UES, LA City Approval
EL57TA2	71mm	22mm	3.32 kg	IAPMO®-UES, LA City Approval

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE