


A22 Standard Coupler, High Strength, Plain



The A22 family of standard couplers is designed for use on ASTM A615 grade 100 (700MPa) reinforcing steel. The performance of the spliced connection is designed to meet the bars' specified ultimate tensile strength of 115ksi (792MPa).

FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars where one bar can be rotated and the bar is not restricted in its axial direction

Slim design reduces concrete cover

Installs quickly and easily

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Matériau:	Acier
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Longueur (L)	Profondeur de barre (BD)
EL22A22	22 mm	#7		32 mm	91mm	37mm
EL25A22	25 mm	#8	25M	38 mm	97mm	40mm
EL28A22	28 mm	#9	30M	44 mm	101mm	42mm
EL32A22	32 mm	#10		48 mm	108mm	45mm
EL36A22	36 mm	#11	35M	57 mm	121mm	52mm

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Longueur (L)	Profondeur de barre (BD)
EL57TA22	57 mm	#18	55M	83 mm	192mm	83mm
EL43TA22	43 mm	#14	45M	64 mm	158mm	66mm


Table 2/2

Référence catalogue	Écartement des barres (BG)	Poids unitaire
EL22A22	17mm	0.35 kg
EL25A22	17mm	0.56 kg
EL28A22	17mm	0.83 kg
EL32A22	18mm	0.94 kg
EL36A22	17mm	1.63 kg
EL57TA22	26mm	4.88 kg
EL43TA22	26mm	2.45 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.