

Angular Pouring Basin, Side Fill, Variable Upper Component



Side fill pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve. Variable angle side fill pouring basins are used when one of the predefined angle pouring basins is not available or when a project has multiple reinforcing steel angles.

The upper component is universal to all sleeve sizes and is always used in conjunction with the bottom component.

FONCTIONS

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Diamètre (Ø)	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Largeur (W)	Hauteur 1 (H1)
RBWS2468	Graphite	58 mm	159 mm	114 mm	76 mm	273mm

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur 2 (H2)
RBWS2468	102mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

RBWS2468 pouring basins require one RBW350 and one RBW734 pouring basin frame and one RBS5000 bolt retainer (sold separately).

Contact nVent LENTON for assistance in sleeve selection.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE