

C3SW Side Weldable Half-Coupler, Flat



FONCTIONS

Designed for connecting reinforcing bar parallel to structural steel sections or plates

Machined from weldable grades of steel

SPÉCIFICATIONS

Finition: Brut

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Longueur (L)	Hauteur 1 (H1)
EL20C3SWN	20 mm	#6	20M	50 mm	108mm	45mm
EL25C3SWN	25 mm	#8	25M	50 mm	118mm	48mm
EL28C3SWN	28 mm	#9	30M	60 mm	118mm	56mm
EL32C3SWN	32 mm	#10		60 mm	118mm	56mm
EL36C3SWN	36 mm	#11	35M	80 mm	118mm	69mm

Table 2/2


Référence catalogue	Hauteur 2 (H2)	Profondeur de barre (BD)	Poids unitaire
EL20C3SWN	19mm	28mm	1.52 kg
EL25C3SWN	21mm	34mm	1.63 kg
EL28C3SWN	25mm	38mm	2.33 kg
EL32C3SWN	25mm	40mm	2.25 kg
EL36C3SWN	30mm	43mm	3.88 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

The design of the weld, the selection of electrode, and other relevant choices depend on the chemical and physical properties of the structural steel to which the couplers are welded. Engineers who design assemblies should adhere to all appropriate regulations.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE