


# CFF Tapered Screw-In Plug for A12, A22 and A32K Couplers



## FONCTIONS

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

## SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

| Référence catalogue | Matériau                                | Taille de barre d'armature, métrique | Taille de barre d'armature, US | Taille de barre d'armature, Canada | Diamètre (Ø) | Hauteur (H) |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| EL36CFF             | High Density Polyethylene (HDPE), Acier | 36 mm                                | #11                            | 35M                                | 95 mm        | 18 mm       |
| EL28CFF             | High Density Polyethylene (HDPE), Acier | 28 mm                                | #9                             | 30M                                | 75 mm        | 18 mm       |
| EL22CFF             | High Density Polyethylene (HDPE), Acier | 22 mm                                | #7                             |                                    | 75 mm        | 18 mm       |
| EL32CFF             | High Density Polyethylene (HDPE), Acier | 32 mm                                | #10                            |                                    | 95 mm        | 18 mm       |

| Référence catalogue | Matériau                                | Taille de barre d'armature, métrique | Taille de barre d'armature, US | Taille de barre d'armature, Canada | Diamètre (Ø) | Hauteur (H) |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| EL25CFF             | High Density Polyethylene (HDPE), Acier | 25 mm                                | #8                             | 25M                                | 75 mm        | 18 mm       |
| EL40CFF             | High Density Polyethylene (HDPE), Acier | 40 mm                                |                                |                                    | 95 mm        | 18 mm       |
| EL50CFF             | High Density Polyethylene (HDPE), Acier | 50 mm                                |                                |                                    | 95 mm        | 18 mm       |
| EL30CFF             | High Density Polyethylene (HDPE), Acier | 30 mm                                |                                |                                    | 75 mm        | 18 mm       |

Table 2/2

| Référence catalogue | Couleur |
|---------------------|---------|
| EL36CFF             | Bleu    |
| EL28CFF             | Noir    |
| EL22CFF             | Bleu    |
| EL32CFF             | Jaune   |
| EL25CFF             | Rouge   |
| EL40CFF             | Vert    |
| EL50CFF             | Noir    |
| EL30CFF             | Blanc   |



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**