

D6 Mechanical Anchor with Male Bar, One Piece



The one-piece D6 mechanical anchor is used when there is not an adequate length of reinforcing bar to be threaded in a standard nVent LENTON threading machine. This anchor is ideal for use in segmental construction when the mating elements have limited space or are severely congested. This system, when combined with the nVent LENTON Form Saver, eliminates hooked bar congestion, protruding dowels and the need to drill holes in expensive formwork.

FONCTIONS

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Color coded bar end protector protects the nVent LENTON taper thread while in transit

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Finition	Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada
EL12D6X5M	Acier	Brut	Oui	12 mm	#4	10M

Table 2/2

Référence catalogue	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Longueur (L)	A	Poids unitaire
EL12D6X5M	35 mm	14 mm	127mm	14 mm	0.23 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE