


D6 Mechanical Anchor, Plain



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Matériau:	Acier
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Longueur 1 (L1)
EL12D6	12 mm	#4	10M	35 mm		14 mm
EL16D6	16 mm	#5	15M	38 mm		22 mm

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)	Longueur 1(L1)
EL20D6	20 mm	#6	20M	48 mm		29 mm
EL22D6	22 mm	#7		51 mm		32 mm
EL25D6	25 mm	#8	25M	57 mm		35 mm
EL38D6	38 mm	#12		89 mm	80 mm	45 mm
EL28D6	28 mm	#9	30M	70 mm		38 mm
EL43TD6	43 mm	#14	45M	102 mm	80 mm	54 mm
EL40D6	40 mm			95 mm	80 mm	55 mm
EL32D6	32 mm	#10		76 mm		40 mm
EL36D6	36 mm	#11	35M	83 mm		43 mm
EL57TD6	57 mm	#18	55M	130 mm	80 mm	70 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur 2 (L2)	Poids unitaire	Certifications
EL12D6		0.1 kg	IAPMO®-UES
EL16D6		0.19 kg	IAPMO®-UES
EL20D6		0.31 kg	IAPMO®-UES
EL22D6		0.42 kg	IAPMO®-UES
EL25D6		0.67 kg	IAPMO®-UES
EL38D6	19 mm	1.45 kg	


Référence catalogue	Longueur 2 (L2)	Poids unitaire	Certifications
EL28D6		0.85 kg	IAPMO®-UES
EL43TD6	29 mm	2.31 kg	IAPMO®-UES
EL40D6	30 mm	1.81 kg	IAPMO®-UES
EL32D6		1.18 kg	IAPMO®-UES
EL36D6		1.41 kg	IAPMO®-UES
EL57TD6	44 mm	4.59 kg	IAPMO®-UES

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Thread does not need to be flush with end of nVent LENTON Terminator. Thread may be +/- 2 threads from backside of coupler.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE