

ELCP Tapered Plastic Screw-In Plug for A2



FONCTIONS

Designed for use with the A2 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Polyéthylène haute densité (HDPE)

Table 1/1


Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Couleur
ELCP12	12 mm	#4	10M	17 mm	10 mm	Rouge
ELCP28	28 mm	#9	30M	38 mm	15 mm	Noir
ELCP25	25 mm	#8	25M	35 mm	15 mm	Rouge
ELCP32	32 mm	#10		44 mm	15 mm	Jaune
ELCP16	16 mm	#5	15M	22 mm	15 mm	Noir

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)	Couleur
ELCP20	20 mm	#6	20M	27 mm	15 mm	Jaune
ELCP22	22 mm	#7		30 mm	15 mm	Bleu
ELCP43T	43 mm	#14	45M	57 mm	17 mm	Rouge
ELCP40	40 mm			57 mm	17 mm	Vert
ELCP57T	57 mm	#18	55M	76 mm	17 mm	Bleu
ELCP36	36 mm	#11	35M	48 mm	17 mm	Bleu

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

ELCP12 is a push-in style plug.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE