

ELFM Female-to-Male Extension



nVent LENTON ELFM Female-to-Male Extensions are a unique problem solver for the nVent LENTON taper-threaded splicing system. The extensions are ordered to customer specified lengths and are machined to have a female nVent LENTON taper thread on one end and a male nVent LENTON taper thread on the other. These extensions can be used in conjunction with the entire nVent LENTON taper threaded coupler product line to increase the length of either the reinforcing steel or nVent LENTON couplers.

FONCTIONS

Small diameter reduces concrete cover and eliminates reinforcing steel bar (rebar) congestion

Tapered thread helps prevent cross-threading and provides a positive locking, no-slip connection

Installs quickly, taking approximately four and one-half turns to engage

No special tools or skills required

Available in customer specified lengths

SPÉCIFICATIONS

Finition: Brut

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Longueur (L)	Profondeur de barre (BD)
EL25F25M125N	25 mm	#8	25M	35 mm	125mm	40mm
EL28F28M130N	28 mm	#9	30M	40 mm	130mm	42mm
EL32F32M138N	32 mm	#10		45 mm	138mm	45mm

Table 2/2


Référence catalogue	Poids unitaire
---------------------	----------------

EL25F25M125N	0.6 kg
EL28F28M130N	0.8 kg
EL32F32M138N	1 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE