

# Filler Material



The nVent LENTON Cadweld filler material is a proprietary blend of iron and aluminum. Each bag of filler material is sized for a specific pouring basin, sleeve and reinforcing steel combination and contains a tube of starting powder used to initiate the exothermic reaction.

## FONCTIONS

Non-explosive

Not subject to spontaneous ignition

Supplied in heavy-duty plastic bags

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Poids unitaire |
|---------------------|----------------|
| RBF15               | 0.19 kg        |
| RBF30               | 0.39 kg        |
| RBF40               | 0.64 kg        |
| RBF50               | 0.8 kg         |
| RBF55               | 0.86 kg        |
| RBF70               | 1 kg           |
| RBF80               | 1.23 kg        |

| Référence catalogue | Poids unitaire |
|---------------------|----------------|
| RBF90               | 1.38 kg        |
| RBF105              | 1.78 kg        |
| RBF125              | 2.07 kg        |
| RBF150              | 2.34 kg        |
| RBF180              | 2.63 kg        |
| RBF195              | 2.78 kg        |
| RBF210              | 2.99 kg        |
| RBF220              | 3.14 kg        |
| RBF240              | 3.39 kg        |
| RBF270              | 3.64 kg        |
| RBF290              | 3.84 kg        |
| RBF1000A            | 10.01 kg       |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**