


nVent LENTON Form Saver with Large Anchor, D6SA



The nVent LENTON Form Saver with Large Anchor provides a method of splicing reinforcing bar in segmental concrete construction applications that have limited space or are severely congested. The large head significantly reduces required embedment length of the mating reinforcing bar.

Typically used in beam/column applications, the nVent LENTON Form Saver with Large Anchor easily attaches to the form panels. When the form is stripped, the protected threaded end of the coupler is exposed. Simply remove the protective cap and install the nVent LENTON taper threaded dowel bar. This system eliminates hooked bar congestion, protruding dowels and the need to drill holes in expensive formwork.

FONCTIONS

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

Coupler and anchor head are one piece

Available in customer specified lengths

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Matériau:	Acier
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Hauteur (H)
EL25D6SA0600	25 mm	#8	25M	35 mm	57 mm	57 mm
EL25D6SA0725	25 mm	#8	25M	35 mm	57 mm	57 mm

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)	Hauteur (H)
EL25D6SA0800	25 mm	#8	25M	35 mm	57 mm	57 mm
EL25D6SA0900	25 mm	#8	25M	35 mm	57 mm	57 mm
EL25D6SA1800	25 mm	#8	25M	35 mm	57 mm	57 mm
EL32D6SA0600	32 mm	#10	32M	48 mm	76 mm	64 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Longueur (L)	Profondeur de barre (BD)	Poids unitaire
EL25D6SA0600	152mm	34mm	1.56 kg
EL25D6SA0725	184mm	34mm	1.79 kg
EL25D6SA0800	203mm	34mm	1.94 kg
EL25D6SA0900	229mm	34mm	2.13 kg
EL25D6SA1800	457mm	34mm	3.84 kg
EL32D6SA0600	152mm	40mm	2.7 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE