

nVent LENTON Inspection Wrench



nVent LENTON taper-threaded couplers are typically installed with a standard pipe wrench. The nVent LENTON inspection wrench is provided to check tightness of connections. The frequency of inspection is set by the governing building codes or inspector.

When installing nVent LENTON taper-threaded products, refer to the specific nVent LENTON Product Instruction Sheets and/or Governing Building Codes and Approvals for the proper wrench setting. The specified torque value is easily set using the scale attached to the wrench.

FONCTIONS

All wrenches are marked with unique serial numbers

Setting of torque values is simple

Used on multiple bar sizes

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Hauteur 1 (H1)
ELT110F	10 - 57 mm	#3 – #57	10M – 55M	940 mm	89 mm Max	51mm

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur 2 (H2)	Poids unitaire
ELT110F	102mm	4.18 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES


To ensure safety, good footing and/or balance should be maintained when using wrenches of this type. Failure to maintain footing or balance could result in injury and/or damage to property. Note further product safety instructions in safety documentation provided with the wrench.

Follow manufacturer's recommendation for recalibration of the wrench. Typically, service and re-calibration are required once a year.

Ensure that the tool is stored properly to minimize damage. When stored for long periods, adjust the tool to a low setting to relieve stress on internal parts.

For further information, please review the manufacturer's instructions.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE