

nVent LENTON Interlok No-Thread Bar Positioner



The nVent LENTON Interlok No-Thread Bar Positioner provides a hard stop to prevent the over-insertion of rebar during pre-cast installations. Designed for use with the nVent LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler, this robust system ensures secure and accurate placement with every use. Both easy-to-install and remove, the Interlok No-Thread Bar Positioner is reusable with minimal wear and tear, ultimately saving valuable time and money on the job site.

FONCTIONS

Durable and reusable

Ensures connection capacity

Used in combination with the nVent LENTON Interlok Toggle Form Mount

Digital model available in nVent BIM Library


SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, Canada	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, métrique	Profondeur de barre (BD)	Longueur (L)	Poids unitaire
LKNT20BP	20M	#6	20 mm	176mm	133mm	0.72 kg
LKNT22BP		#7	22 mm	193mm	156mm	0.76 kg
LKNT25BP	25M	#8	25 mm	212mm	178mm	0.81 kg
LKNT28BP	30M	#9	28 mm	230mm	203mm	0.86 kg
LKNT32BP		#10	32 mm	252mm	229mm	0.92 kg

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, Canada	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, métrique	Profondeur de barre (BD)	Longueur (L)	Poids unitaire
LKNT36BP	35M	#11	36 mm	276mm	251mm	1 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE