


nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Coated



Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.

FONCTIONS

Designed to splice different diameter bars

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

SPÉCIFICATIONS

Norme de finition: ASTM® A767 Classe I

Matériau: Fonte

Finition: Galvanisé à chaud

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Profondeur de barre (BD)	Poids unitaire
LK86GV	68 mm	51 mm	219 mm	178 mm	28mm	2.29 kg
LK87GV	68 mm	51 mm	219 mm	178 mm	32mm	2.16 kg
LK97GV	71 mm	54 mm	248 mm	203 mm	32mm	2.44 kg
LK98GV	71 mm	54 mm	248 mm	203 mm	34mm	2.45 kg


Référence catalogue	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)	Longueur 1(L1)	Longueur 2(L2)	Profondeur de barre (BD)	Poids unitaire
LK109GV	76 mm	59 mm	275 mm	229 mm	38mm	3.63 kg
LK1110GV	80 mm	62 mm	305 mm	251 mm	40mm	3.61 kg
LK1410GV	94 mm	70 mm	386 mm	324 mm	40mm	7.26 kg
LK1411GV	94 mm	70 mm	386 mm	324 mm	43mm	7.12 kg
LK1814TGV	114 mm	83 mm	518 mm	432 mm	56mm	19.96 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE