


P13 Position Coupler, Plain, Worldwide Design



FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Réglage du coupleur:	Standard
Matériau:	Acier
Version de conception:	Mondial (matériaux disponibles dans le monde entier)
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)
EL10P13L	10 mm	#3		25 mm	120 mm	155 mm
EL12P13L	12 mm	#4	10M	25 mm	124 mm	159 mm
EL14P13L	14 mm			25 mm	134 mm	172 mm

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Longueur 1(L1)	Longueur 2(L2)
EL16P13L	16 mm	#5	15M	35 mm	144 mm	186 mm
EL18P13L	18 mm			35 mm	162 mm	208 mm
EL20P13L	20 mm	#6	20M	35 mm	199 mm	260 mm
EL22P13L	22 mm	#7		44 mm	210 mm	273 mm
EL25P13L	25 mm	#8	25M	44 mm	221 mm	287 mm
EL28P13L	28 mm	#9	30M	51 mm	229 mm	298 mm
EL32P13L	32 mm	#10		57 mm	249 mm	321 mm
EL30P13L	30 mm			57 mm	262 mm	340 mm
EL36P13L	36 mm	#11	35M	64 mm	271 mm	349 mm
EL38P13L	38 mm	#12		70 mm	277 mm	357 mm
EL34P13L	34 mm			64 mm	280 mm	362 mm
EL40P13L	40 mm			70 mm	290 mm	374 mm
EL43TP13L	43 mm	#14	45M	76 mm	341 mm	433 mm
EL50TP13L	50 mm			89 mm	358 mm	454 mm
EL57TP13L	57 mm	#18	55M	102 mm	404 mm	513 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres 1 (BG1)	Écartement des barres 2 (BG2)	Corps du coupleur (CB)	Poids unitaire
EL10P13L	18mm	84mm	119mm	70mm	0.36 kg

Référence catalogue	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres 1 (BG1)	Écartement des barres 2 (BG2)	Corps du coupleur (CB)	Poids unitaire
EL12P13L	19mm	86mm	121mm	75mm	0.36 kg
EL14P13L	21mm	92mm	130mm	82mm	0.37 kg
EL16P13L	24mm	96mm	138mm	89mm	1.11 kg
EL18P13L	29mm	104mm	150mm	101mm	1.29 kg
EL20P13L	35mm	129mm	190mm	126mm	1.28 kg
EL22P13L	37mm	136mm	199mm	132mm	1.97 kg
EL25P13L	40mm	140mm	207mm	140mm	1.89 kg
EL28P13L	42mm	145mm	214mm	147mm	2.55 kg
EL32P13L	45mm	159mm	231mm	156mm	3.58 kg
EL30P13L	52mm	158mm	236mm	169mm	3.28 kg
EL36P13L	52mm	167mm	245mm	172mm	4.67 kg
EL38P13L	53mm	171mm	251mm	175mm	5.81 kg
EL34P13L	55mm	170mm	252mm	177mm	4.93 kg
EL40P13L	57mm	176mm	260mm	184mm	6.09 kg
EL43TP13L	66mm	209mm	301mm	214mm	8.3 kg
EL50TP13L	70mm	218mm	314mm	224mm	11.71 kg
EL57TP13L	83mm	238mm	347mm	256mm	18.08 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE