

P8 Position Coupler, Plain



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Matériau:	Acier
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui

Table 1/3

Référence catalogue	Longueur du corps du coupleur	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Longueur 1 (L1)
EL16P8	Standard	16 mm	#5	15M	46 mm	130 mm

Référence catalogue	Longueur du corps du coupleur	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Longueur 1(L1)
EL20P8	Standard	20 mm	#6	20M	46 mm	148 mm
EL22P8	Standard	22 mm	#7		46 mm	160 mm
EL25P8	Standard	25 mm	#8	25M	46 mm	171 mm
EL28P8	Standard	28 mm	#9	30M	64 mm	175 mm
EL32P8	Standard	32 mm	#10		64 mm	186 mm
EL36P8	Standard	36 mm	#11	35M	64 mm	199 mm
EL36P82400	Spécification selon client	36 mm	#11	35M	64 mm	650 mm
EL36P84700	Spécification selon client	36 mm	#11	35M	64 mm	1234 mm
EL43TP8	Standard	43 mm	#14	45M	76 mm	290 mm
EL57TP8	Standard	57 mm	#18	55M	102 mm	348 mm

Table 2/3						
Référence catalogue	Longueur 2 (L2)	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres 1 (BG1)	Écartement des barres 2 (BG2)	Corps du coupleur (CB)	Poids unitaire
EL16P8	170 mm	22mm	86mm	126mm	89mm	1.54 kg
EL20P8	199 mm	28mm	93mm	143mm	108mm	1.72 kg
EL22P8	215 mm	32mm	96mm	151mm	120mm	1.81 kg
EL25P8	228 mm	35mm	102mm	159mm	131mm	1.91 kg
EL28P8	235 mm	38mm	99mm	160mm	134mm	3.86 kg
EL32P8	248 mm	40mm	105mm	168mm	145mm	3.95 kg

Référence catalogue	Longueur 2(L2)	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres 1 (BG1)	Écartement des barres 2 (BG2)	Corps du coupleur (CB)	Poids unitaire
EL36P8	264 mm	43mm	113mm	179mm	158mm	4.13 kg
EL36P82400	715 mm	43mm	565mm	630mm	610mm	17.1 kg
EL36P84700	1300 mm	43mm	1149mm	1214mm	1194mm	29.8 kg
EL43TP8	384 mm	56mm	178mm	272mm	198mm	8.16 kg
EL57TP8	457 mm	71mm	205mm	314mm	242mm	17.19 kg


Table 3/3

Référence catalogue	Certifications
EL16P8	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL20P8	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL22P8	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL25P8	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL28P8	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL32P8	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL36P8	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL36P82400	
EL36P84700	
EL43TP8	
EL57TP8	

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE