


SA Coupler with Mounting Plate, Clipped Flange, Coated



Couplers with clipped flange mounting plates address concrete cover concerns. Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. nVent LENTON couplers are available in multiple coatings to meet specific job requirements. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work.

FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination

SPÉCIFICATIONS

Norme de finition:	ASTM® A775/A775M et AASHTO M284
Finition:	Revêtement époxy
Matériau:	Acier
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui

Table 1/2


Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Largeur de la tête hexagonale (W)	Hauteur (H)	Longueur (L)
EL12SAECF	12 mm	#4	10M	17 mm	57 mm	49mm
EL16SAECF	16 mm	#5	15M	22 mm	57 mm	64mm
EL20SAECF	20 mm	#6	20M	27 mm	57 mm	79mm

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Largeur de la tête hexagonale (W)	Hauteur (H)	Longueur (L)
EL22SAECF	22 mm	#7		30 mm	57 mm	88mm

Table 2/2

Référence catalogue	A	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres (BG)	Poids unitaire
EL12SAECF	13 mm	15mm	12mm	0.14 kg
EL16SAECF	13 mm	22mm	12mm	0.18 kg
EL20SAECF	18 mm	28mm	17mm	0.27 kg
EL22SAECF	18 mm	32mm	17mm	0.36 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE