

SA Coupler with Mounting Plate, Clipped Flange, Plain



Couplers with clipped flange mounting plates address concrete cover concerns.

FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Matériau:	Acier
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui


Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Largeur de la tête hexagonale (W)	Hauteur (H)	Longueur (L)
EL12SACF	12 mm	#4	10M	17 mm	57 mm	49mm
EL16SACF	16 mm	#5	15M	22 mm	57 mm	64mm
EL20SACF	20 mm	#6	20M	27 mm	57 mm	79mm
EL22SACF	22 mm	#7		30 mm	57 mm	88mm

Table 2/2

Référence catalogue	A	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres (BG)	Poids unitaire
EL12SACF	13 mm	15mm	12mm	0.14 kg
EL16SACF	13 mm	22mm	12mm	0.18 kg
EL20SACF	18 mm	28mm	17mm	0.27 kg
EL22SACF	18 mm	32mm	17mm	0.36 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE