

SASA Coupler with Mounting Plate, Double-Ended



Used in segmental pour applications. The addition of two form saving plates allows the coupler to be used in keyway applications where the coupler is attached to formwork at both ends. Permanent form saving plates allow easy attachment to the forms, eliminating costly damage to the forms.

FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars where both bars can be rotated and they are not restricted in their axial direction

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination

Available in customer specified lengths

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Matériau:	Acier
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Forme de la platine de montage	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)
EL25SASA0800	Carré	25 mm	#8	25M	34 mm	57 mm
EL25SASA2400	Carré	25 mm	#8	25M	34 mm	57 mm
EL25SASA3000	Carré	25 mm	#8	25M	34 mm	57 mm

Référence catalogue	Forme de la platine de montage	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)
EL25SASA4800	Carré	25 mm	#8	25M	34 mm	57 mm
EL25SASA5700	Carré	25 mm	#8	25M	34 mm	57 mm
EL25SASA6000	Carré	25 mm	#8	25M	34 mm	57 mm
EL28SASA2400	Carré	28 mm	#9	30M	38 mm	64 mm
EL28SASA2800	Carré	28 mm	#9	30M	38 mm	64 mm
EL28SASA3900	Carré	28 mm	#9	30M	38 mm	64 mm
EL36SASA1200	Carré	36 mm	#11	35M	48 mm	64 mm
EL36SASA1800	Carré	36 mm	#11	35M	48 mm	64 mm
EL36SASA2300	Carré	36 mm	#11	35M	48 mm	64 mm
EL36SASA2400	Carré	36 mm	#11	35M	48 mm	64 mm
EL36SASA3000	Carré	36 mm	#11	35M	48 mm	64 mm
EL36SASA3900	Carré	36 mm	#11	35M	48 mm	64 mm
EL36SASA4400	Carré	36 mm	#11	35M	48 mm	64 mm
EL36SASA7500	Carré	36 mm	#11	35M	48 mm	64 mm
EL36SASA8500	Carré	36 mm	#11	35M	48 mm	64 mm
EL36SASA9100	Carré	36 mm	#11	35M	48 mm	64 mm
EL32SASA3000	Carré	32 mm	#10		45 mm	64 mm


Référence catalogue	Forme de la platine de montage	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)
EL43TSASA2400	Rond	43 mm	#14	45M	57 mm	114 mm
EL57TSASA2400	Rond	57 mm	#18	55M	76 mm	127 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur (L)	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres (BG)	Poids unitaire
EL25SASA0800	203mm	34mm	134mm	1.23 kg
EL25SASA2400	610mm	34mm	541mm	4.23 kg
EL25SASA3000	762mm	34mm	693mm	5.41 kg
EL25SASA4800	1219mm	34mm	1150mm	8.81 kg
EL25SASA5700	1448mm	34mm	1379mm	10.53 kg
EL25SASA6000	1524mm	34mm	1455mm	11.1 kg
EL28SASA2400	610mm	38mm	534mm	5.04 kg
EL28SASA2800	711mm	38mm	636mm	5.95 kg
EL28SASA3900	991mm	38mm	915mm	8.51 kg
EL36SASA1200	305mm	43mm	220mm	3.35 kg
EL36SASA1800	457mm	43mm	372mm	5.61 kg
EL36SASA2300	584mm	43mm	499mm	7.37 kg
EL36SASA2400	610mm	43mm	524mm	7.61 kg

Référence catalogue	Longueur (L)	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres (BG)	Poids unitaire
EL36SASA3000	762mm	43mm	677mm	9.74 kg
EL36SASA3900	991mm	43mm	905mm	12.94 kg
EL36SASA4400	1118mm	43mm	1032mm	14.71 kg
EL36SASA7500	1905mm	43mm	1820mm	25.72 kg
EL36SASA8500	2159mm	43mm	2074mm	29.27 kg
EL36SASA9100	2311mm	43mm	2226mm	31.39 kg
EL32SASA3000	762mm	40mm	529mm	8.61 kg
EL43TSASA2400	610mm	56mm	498mm	11.22 kg
EL57TSASA2400	610mm	71mm	467mm	19.19 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE