

19" Fan Unit, 1 U, With Front Switch

Power Utilities

Front-mounted, illuminated mains switch on AC devices, coupled with additional rear mains outlet; mechanical strain relief for mains input and mains output cables.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Can be adapted to subracks

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Tension d'entrée CA	Tension d'entrée CC
10713-112	230 V min	
10713-108	230 V min	
10713-114	115 V min	
10713-110	115 V min	

Référence catalogue	Tension d'entrée CA	Tension d'entrée CC
10713-111		24 V min
10713-115		24 V min

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Please order mains cable separately.

Wide-range input voltage (86 ... 264 VAC) available on request.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE