

19" Fan Unit, 1 U, Remote Control and Monitoring

Centrale d'électricité

Fan Unit with ModBus interface for installation into a 1 U space within the Cabinet

CARACTÉRISTIQUES

Fan speed temperature controlled

ModBus Interface for Remote Monitoring and Control

Temperature threshold for the fan control adjustable on the front panel

Signaling of fan failure and over temperature by 2 LEDs and potential-free relay outputs

Integrated power supply with wide range input (100 V – 240 V)

Less than 1 U (42 mm) to enable mounting on sliding guide rails or drawer

2 NTC temperature sensors with Cables included

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Input Voltage AC	Airflow	Noise Level	Alimentation	Max Static Pressure	Température ambiante
10713-554	100 – 240 V	1089 m³/h	59.5 dB(A)	97 W	78 Pa	–10 to 70 °C

Table 2/2

Référence catalogue	Lifespan, L10 @ 40 C
10713-554	99558 h

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent

peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE