


Varistar CP Double Glazed Door, IP20, 3-Point locking, RAL 7021, 2200H 600W

Power Utilities

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21630-696



FONCTIONS

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Porte de baie

Famille de produits: Varistar CP

Type: Double porte vitrée

Type de verrouillage: Verrouillage à 3 points

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Hauteur du rack: 47 U

Hauteur: 2200 mm

Largeur: 600 mm

Indice de protection: IP20

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE