

Varistar CP EMC and IP 55 Solid Steel Door, Seismic, Multi-Point Locking, RAL 7021, 1600H 600W

Power Utilities

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21630-760



EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

FONCTIONS

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Porte de baie

Famille de produits: Varistar CP

Type: Porte acier, brute

Compatible avec: Varistar CP

Type de verrouillage: Verrouillage à 4 points

Matériau: Acier

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Hauteur du rack: 33 U

Hauteur: 1600 mm

Largeur: 600 mm

Indice de protection: IP55

Conformité: CEI 61587-1; CEI 61587-2; CEI 61587-3; CEI 60529

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE