



Mounting Plate for 19" Case and Subrack, 84 HP, 280 mm Board Length

Power Utilities

RÉFÉRENCE CATALOGUE

34562-756



Material	HP	W	w	D
34562745	28	146,87	137,16	112,50
34562749	28	146,87	137,16	172,50
34562753	28	146,87	137,16	232,50
34562757	28	146,87	137,16	292,50
34562746	42	217,99	208,28	112,50
34562750	42	217,99	208,28	172,50
34562754	42	217,99	208,28	232,50
34562758	42	217,99	208,28	292,50
34562747	63	324,67	314,96	112,50
34562751	63	324,67	314,96	172,50
34562755	63	324,67	314,96	232,50
34562759	63	324,67	314,96	292,50
34562748	84	431,35	421,64	112,50
34562752	84	431,35	421,64	172,50
34562756	84	431,35	421,64	232,50
34562760	84	431,35	421,64	292,50
34562870	84	431,35	421,64	352,50
34562871	84	431,35	421,64	412,50

Mounting plate for heavy components or proprietary electronic assemblies. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO and EuropacPRO.

Guide rails Type 4,4" and type strengthened cannot be used in combination with a mounting plate. Top / bottom cover which will be inserted into the groove of the light (type L) horizontal rails cannot be used in combination with a mounting plate.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

For assembly of heavy components

Mounting plate, full width: The mounting plate is as wide as the subrack/system case and is fixed to the side panels

Mounting plate, partial width: The partial width mounting plate fixed to the side panel by means of an assembly strip

The chassis plate can't be combined with EMC top- / bottom covers

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Platine de montage

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO

Largeur du rack: 84 HP

Largeur: 431.35 mm

Profondeur: 232.5 mm

Matériau: Aluminium

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order assembly kit for mounting plate separately.

Other versions on request.

Fixing strips required for partial width, please order separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE