

RackPower Dry Contact Cable

Power Utilities

RÉFÉRENCE CATALOGUE

EA9110



Dry Contact Cable to connect I/O sensors e.g. smoke for nVent SCHROFF RackPower PDU's.

FONCTIONS

Dry Contact Cable to connect I/O sensors e.g. smoke

1 m Cable to Sensor box with integrated magnet for easy mounting and 1.8 m connection Cable

For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's

Hot pluggable for easy integration

Operating Temperature range 0 to 65 °C

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Sonde

Type: Contact sec

Compatible avec: RackPower

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.