

EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, Retrofit Shielding

Centrale d'électricité



Non-shielded subrack for Din Connector mounting EN 60603-2 , Subrack can be assembled on slide rails to support the subrack inside a cabinet.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Subrack with side panel type F ("flexible"), 19" bracket with notch for slide rail assembly

Installed load up to 11 kg

Subrack can be used with slide rails

Horizontal rails, rear, for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Threaded insert pre-fitted

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3						
Référence catalogue	Rack Height	Profondeur	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24553-192	3 U	235 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm	Acier inoxydable

Référence catalogue	Rack Height	Profondeur	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24553-193	3 U	295 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acier inoxydable
24553-194	3 U	355 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acier inoxydable
24553-492	6 U	235 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm	Acier inoxydable
24553-493	6 U	295 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acier inoxydable
24553-494	6 U	355 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acier inoxydable

Table 2/3

Référence catalogue	Handle Included	Montage	Conformité à	EMC Shielding	Product Type	Rack Width
24553-192	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis	84 HP
24553-193	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis	84 HP
24553-194	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis	84 HP
24553-492	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis	84 HP
24553-493	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis	84 HP
24553-494	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis	84 HP

Table 3/3

Référence catalogue	Charge statique
24553-192	11 kgf
24553-193	11 kgf
24553-194	11 kgf
24553-492	11 kgf

Référence catalogue	Charge statique
24553-493	11 kgf
24553-494	11 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE