


# EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Retrofit Shielding, EN 50155

## Centrale d'électricité



Subrack for Railway applications, conform to EN50155 standard, non-shielded.

### CERTIFICATIONS



### CARACTÉRISTIQUES

Shock and vibration tested to EN 50155, part 12.2.11

The 19" bracket is firmly fixed to the side panel (tox-cold welded) and is especially suited for high mechanical stresses (vibration resistance)

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

IP 20, in accordance with IEC 60529

The double 19" screwing position adds to additionally safety (NFF standard)

Supplied as space-saving flat-pack

### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

| Référence catalogue | Rack Height | Profondeur | Package Quantity | For Mounting | Board Depth | EMC Gasket Type |
|---------------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|
|---------------------|-------------|------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|

|           |     |        |   |                      |        |         |
|-----------|-----|--------|---|----------------------|--------|---------|
| 21500-078 | 6 U | 235 mm | 1 | Carte fond de panier | 220 mm | Textile |
| 21500-077 | 3 U | 235 mm | 1 | Carte fond de panier | 220 mm | Textile |

Table 2/3

| Référence catalogue | Shock and Vibration Tolerance | Handle Included | Montage | Conformité à                           | EMC Shielding | Product Type    |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------|---------------|-----------------|
| 21500-078           | 5 g (force)                   | Oui             | Rack    | IEC 60297-3-103, EN 50155 part 12.2.11 | Non           | Subrack/Chassis |
| 21500-077           | 5 g (force)                   | Oui             | Rack    | IEC 60297-3-103, EN 50155 part 12.2.11 | Non           | Subrack/Chassis |

Table 3/3

| Référence catalogue | Rack Width | Charge statique |
|---------------------|------------|-----------------|
| 21500-078           | 84 HP      | 15 kgf          |
| 21500-077           | 84 HP      | 15 kgf          |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Test reports are available online.

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**