

# Flush Tee 90-Degree Lay-in Painted Galvanized

## Centrale d'électricité



Lay-in Painted Galvanized 90-Degree Flush Tees are used whenever flush mounting against a vertical surface is required.

### CARACTÉRISTIQUES

Lay-in Painted Galvanized 90-Degree Flush Tees are used whenever flush mounting against a vertical surface is required

### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Color Code:** ANSI 61

**Couleur:** Gris

Table 1/1

Référence catalogue	Numéro d'article	Type	Hauteur	Largeur	Matériau	Épaisseur
F44T3RT	43579	Goulotte de câblage en T	102 mm	102 mm	Mild Steel	1.52 mm
F66T3RT	43729	Goulotte de câblage en T	152 mm	152 mm	Mild Steel	1.52 mm
F88T3RT	43889	Goulotte de câblage en T	203 mm	203 mm	Mild Steel	1.9 mm

### AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent

peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**