


# Front Panel, Flat, Unshielded, D-Sub Cutouts

## Centrale d'électricité



Flat front panel with cutout for D-Sub connectors.  
Unshielded version.

### CERTIFICATIONS



### CARACTÉRISTIQUES

Non-shielded version

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

| Référence catalogue | Package Quantity | Montage        | Front Finish | Rear Finish | Treated Edges | Conformité à                    |
|---------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 30118-341           | 5                | Screw-on Front | Anodisé      | Conductive  | Non           | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 |

| Référence catalogue | Package Quantity | Montage        | Front Finish | Rear Finish | Treated Edges | Conformité à                    |
|---------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| 30118-342           | 5                | Screw-on Front | Anodisé      | Conductive  | Non           | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 |
| 30118-343           | 5                | Screw-on Front | Anodisé      | Conductive  | Non           | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 |
| 30118-344           | 5                | Screw-on Front | Anodisé      | Conductive  | Non           | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 |
| 30118-345           | 5                | Screw-on Front | Anodisé      | Conductive  | Non           | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 |
| 30118-346           | 5                | Screw-on Front | Anodisé      | Conductive  | Non           | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 |
| 30118-347           | 5                | Screw-on Front | Anodisé      | Conductive  | Non           | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 |

Table 2/3

| Référence catalogue | EMC Shielding | Hauteur  | Matériau  | Product Type  | Rack Height | Rack Width |
|---------------------|---------------|----------|-----------|---------------|-------------|------------|
| 30118-341           | Non           | 128.4 mm | Aluminium | Panneau avant | 3 U         | 4 HP       |
| 30118-342           | Non           | 128.4 mm | Aluminium | Panneau avant | 3 U         | 4 HP       |
| 30118-343           | Non           | 128.4 mm | Aluminium | Panneau avant | 3 U         | 4 HP       |
| 30118-344           | Non           | 128.4 mm | Aluminium | Panneau avant | 3 U         | 4 HP       |
| 30118-345           | Non           | 128.4 mm | Aluminium | Panneau avant | 3 U         | 4 HP       |
| 30118-346           | Non           | 128.4 mm | Aluminium | Panneau avant | 3 U         | 4 HP       |
| 30118-347           | Non           | 128.4 mm | Aluminium | Panneau avant | 3 U         | 4 HP       |

Table 3/3

| Référence catalogue | Type                       | Largeur |
|---------------------|----------------------------|---------|
| 30118-341           | Front Panel without Handle | 20 mm   |

| Référence catalogue | Type                       | Largeur |
|---------------------|----------------------------|---------|
| 30118-342           | Front Panel without Handle | 20 mm   |
| 30118-343           | Front Panel without Handle | 20 mm   |
| 30118-344           | Front Panel without Handle | 20 mm   |
| 30118-345           | Front Panel without Handle | 20 mm   |
| 30118-346           | Front Panel without Handle | 20 mm   |
| 30118-347           | Front Panel without Handle | 20 mm   |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**