

Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x, PC

Power Utilities

New generation of Wih Coding type guide rails for PCBs or plug-in units. Forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. With the optimized design and the new high quality plastic material not just the stability was significantly increased, but also the fire safety properties improved. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the

FONCTIONS

NEW generation with coding type plastic guide rails for reliable retention of PCBs or plug-in units

Significantly increased stability, due to a optimized design and high quality material (PC)

Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3

"Halogen-Free", according to IEC 61249-2-21

Can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates

Can be bolted to the horizontal rails Type H and R for higher shock and vibration requirements

Optional ESD clip for an conductive contact between PCB and horizontal rail available

Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Couleur	Quantité par colis	Profondeur de la carte	Largeur de rainure	Conformité
24568-360	Polycarbonate	Gris		70 mm	2	EN 45545-2
24568-358	Polycarbonate	Gris		160 mm	2	EN 45545-2
64568-090	Polycarbonate	Gris	50	160 mm	2	EN 45545-2

Référence catalogue	Matériau	Couleur	Quantité par colis	Profondeur de la carte	Largeur de rainure	Conformité
64568-091	Polycarbonate	Rouge	50	220 mm	2	EN 45545-2
64568-085	Polycarbonate	Rouge	50	70 mm	2	EN 45545-2
24568-356	Polycarbonate	Rouge		160 mm	2	EN 45545-2
24568-357	Polycarbonate	Rouge		70 mm	2	EN 45545-2
64568-089	Polycarbonate	Rouge	50	160 mm	2	EN 45545-2
64568-092	Polycarbonate	Gris	50	220 mm	2	EN 45545-2
64568-086	Polycarbonate	Gris	50	70 mm	2	EN 45545-2
64568-111	Polycarbonate, Aluminium	Rouge, Argent	50	220 mm	2.5	EN 45545-2
24568-342	Polycarbonate, Aluminium	Gris, Argent	10	340 mm	2.5	EN 45545-2
64568-112	Polycarbonate, Aluminium	Gris, Argent	50	220 mm	2.5	EN 45545-2
64568-110	Polycarbonate, Aluminium	Gris, Argent	50	160 mm	2.5	EN 45545-2
24568-332	Polycarbonate, Aluminium	Rouge, Argent	10	340 mm	2.5	EN 45545-2
24568-331	Polycarbonate, Aluminium	Rouge, Argent	10	280 mm	2.5	EN 45545-2
24568-341	Polycarbonate, Aluminium	Gris, Argent	10	280 mm	2.5	EN 45545-2
64568-109	Polycarbonate, Aluminium	Rouge, Argent	50	160 mm	2.5	EN 45545-2

Table 2/2

Référence catalogue	Famille de produits	Type de produit	Type	Compatible avec
---------------------	---------------------	-----------------	------	-----------------

24568-360	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
24568-358	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
64568-090	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
64568-091	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
64568-085	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
24568-356	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
24568-357	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
64568-089	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes

64568-092	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
64568-086	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
64568-111	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
24568-342	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
64568-112	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
64568-110	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
24568-332	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
24568-331	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes

24568-341	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes
64568-109	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Support de guidage	Avec détrompage	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis 19", Systèmes

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE