

Interscale Fan Holder With Fans

Centrale d'électricité

Interscale Fan Holder With Fans, for desktop cases and 19" chassis. Available in different sizes and with three fan versions, with a air flow volume from 10 to 170 m³/h.

CARACTÉRISTIQUES

Fan holder for mounting on bottom of case

Fans are simple to fit to the fan holder using vibration-damping fixing material

Fan holders fix into desktop case with 2 plastic feet or into 19" case with 2 screws

Fan holder cannot be used in conjunction with the mounting plate (instead use mounting plate with integrated fan holder)

For technical data of fans, please see delivery includes

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Package Quantity	Max Static Pressure	Température ambiante max.	Airflow
24828-105	40 mm	20 mm			70 °C	10 m³/h
24828-107	40 mm	20 mm			70 °C	10 m³/h
24828-104	40 mm	20 mm			70 °C	10 m³/h
24828-205	80 mm	25 mm			70 °C	19 m³/h
24828-207	80 mm	25 mm			70 °C	19 m³/h
24828-204	80 mm	25 mm			70 °C	19 m³/h
24830-102	80 mm	25 mm	2			

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Package Quantity	Max Static Pressure	Température ambiante max.	Airflow
24828-305	119 mm	25 mm			70 °C	170 m³/h
24828-307	119 mm	25 mm			70 °C	170 m³/h
24830-101	80 mm	25 mm		95.41 Pa	70 °C	109 m³/h

Table 2/3						
Référence catalogue	Noise Level	Hauteur	Input Voltage DC	Alimentation	Product Family	Product Type
24828-105	18 dB(A)	40 mm	12 V min	0.9 W	Interscale	Fan Unit
24828-107	18 dB(A)	40 mm	12 V min	0.9 W	Interscale	Fan Unit
24828-104	18 dB(A)	40 mm	12 V min	0.9 W	Interscale	Fan Unit
24828-205	32 dB(A)	80 mm	12 V min	2 W	Interscale	Fan Unit
24828-207	32 dB(A)	80 mm	12 V min	2 W	Interscale	Fan Unit
24828-204	32 dB(A)	80 mm	12 V min	2 W	Interscale	Fan Unit
24830-102		80 mm	12 V min			Fan Unit
24828-305	43 dB(A)	119 mm	12 V min	5.3 W	Interscale	Fan Unit
24828-307	43 dB(A)	119 mm	12 V min	5.3 W	Interscale	Fan Unit
24830-101	44.62 dB(A)	80 mm	12 V min			Fan Unit

Table 3/3	
Référence catalogue	Type
24828-105	Système de ventilation
24828-107	Système de ventilation

Référence catalogue	Type
24828-104	Système de ventilation
24828-205	Système de ventilation
24828-207	Système de ventilation
24828-204	Système de ventilation
24830-102	Système de ventilation
24828-305	Système de ventilation
24828-307	Système de ventilation
24830-101	Système de ventilation

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE