

MultipacPRO 19" Chassis, Aluminum, Perforated Top and Base

Power Utilities



This 19" chassis is a form of subrack which accepts horizontal board mounting or the mounting of non-standard components like transformers or other heavy load accessories typically mounted on a chassis plate. This version have perforated top and bottom cover for better air flow and heat dissipation.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Aluminum construction

Detachable front and rear panel for easy machining

IP 20, in accordance with IEC 60529

Supplied as space-saving flat-pack

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -105

EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2 GHz without shielding material. >40dB(A) at 1 GHz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Largeur utile	Fixation	Conformité	Blindage électromagnétique
20860-621	1 U	220 mm	403 mm	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-105	Non (réalisable a posteriori)
20860-622	1 U	280 mm	403 mm	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-105	Non (réalisable a posteriori)
20860-624	2 U	220 mm	4 mm	Rack	CEI 60297-3-100	Non (réalisable a posteriori)
20860-625	2 U	280 mm	403 mm	Rack	CEI 60297-3-100	Non (réalisable a posteriori)
20860-626	2 U	340 mm	403 mm	Rack	CEI 60297-3-100	Non (réalisable a posteriori)
20860-627	3 U	280 mm	403 mm	Rack	CEI 60297-3-100	Non (réalisable a posteriori)
20860-628	3 U	340 mm	403 mm	Rack	CEI 60297-3-100	Non (réalisable a posteriori)
20860-629	3 U	400 mm	403 mm	Rack	CEI 60297-3-100	Non (réalisable a posteriori)
20860-630	3 U	460 mm	4 mm	Rack	CEI 60297-3-100	Non (réalisable a posteriori)
20860-632	4 U	340 mm	403 mm	Rack	CEI 60297-3-100	Non (réalisable a posteriori)
20860-633	4 U	400 mm	403 mm	Rack	CEI 60297-3-100	Non (réalisable a posteriori)
20860-634	4 U	460 mm	403 mm	Rack	CEI 60297-3-100	Non (réalisable a posteriori)
20860-635	5 U	460 mm	403 mm	Rack	CEI 60297-3-100	Non (réalisable a posteriori)

Table 2/2

Référence catalogue	Famille de produits	Type de produit	Type	Certifications
20860-621	MultipacPRO	Bacs à cartes / Châssis	Avec perforations	RoHS
20860-622	MultipacPRO	Bacs à cartes / Châssis	Avec perforations	RoHS

Référence catalogue	Famille de produits	Type de produit	Type	Certifications
20860-624	MultipacPRO	Bacs à cartes / Châssis	Avec perforations	
20860-625	MultipacPRO	Bacs à cartes / Châssis	Avec perforations	RoHS
20860-626	MultipacPRO	Bacs à cartes / Châssis	Avec perforations	RoHS
20860-627	MultipacPRO	Bacs à cartes / Châssis	Avec perforations	RoHS
20860-628	MultipacPRO	Bacs à cartes / Châssis	Avec perforations	RoHS
20860-629	MultipacPRO	Bacs à cartes / Châssis	Avec perforations	RoHS
20860-630	MultipacPRO	Bacs à cartes / Châssis	Avec perforations	
20860-632	MultipacPRO	Bacs à cartes / Châssis	Avec perforations	RoHS
20860-633	MultipacPRO	Bacs à cartes / Châssis	Avec perforations	RoHS
20860-634	MultipacPRO	Bacs à cartes / Châssis	Avec perforations	RoHS
20860-635	MultipacPRO	Bacs à cartes / Châssis	Avec perforations	RoHS

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order front handles separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE