


Novastar Glazed Acrylic Glass Door

Power Utilities



Glazed / Glass doors for aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test & measurement, audio/video and broadcasting applications.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Mounting front or rear

Opening angle 180°

Lock with key

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Type de produit
25230-092	6 U	322 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-092	6 U	322 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-093	9 U	456 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Type de produit
26230-093	9 U	456 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-094	12 U	589 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-094	12 U	589 mm	533 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-095	16 U	767 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-095	16 U	767 mm	533 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-096	20 U	945 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-096	20 U	945 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-097	25 U	1167 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-097	25 U	1167 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-102	29 U	1345 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-102	29 U	1345 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-098	34 U	1567 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-098	34 U	1567 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-099	38 U	1745 mm	533 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-099	38 U	1745 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-100	43 U	1967 mm	533 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-100	43 U	1967 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-101	47 U	2145 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Type de produit
26230-101	47 U	2145 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie

Table 2/2

Référence catalogue	Type
25230-092	Porte vitrée
26230-092	Porte vitrée
25230-093	Porte vitrée
26230-093	Porte vitrée
25230-094	Porte vitrée
26230-094	Porte vitrée
25230-095	Porte vitrée
26230-095	Porte vitrée
25230-096	Porte vitrée
26230-096	Porte vitrée
25230-097	Porte vitrée
26230-097	Porte vitrée
25230-102	Porte vitrée
26230-102	Porte vitrée
25230-098	Porte vitrée
26230-098	Porte vitrée

Référence catalogue	Type
25230-099	Porte vitrée
26230-099	Porte vitrée
25230-100	Porte vitrée
26230-100	Porte vitrée
25230-101	Porte vitrée
26230-101	Porte vitrée

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE