

PBC Braided Power Shunt

Power Utilities



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	ΔT 30 K	ΔT 50 K	A	B	C
PBC100X250	564000	349 A	462 A	35 mm	40 mm	7 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Coefficient de courant 2 bar
---------------------	-------------------	------------------------------

PBC100X250	564000	1.72
------------	--------	------

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE