

# Montage de cavalier de clôture préfabriqué

## Centrale d'électricité



### CARACTÉRISTIQUES

Idéal pour les connexions nVent ERICO Cadweld qui ne peuvent pas être effectuées aux tuyaux en aluminium ou les tuyaux à paroi fine

Le conducteur du cavalier est isolé

Matériel en acier inoxydable inclus

Disponible soit en orientation à main gauche soit à main droite

### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Table 1/1

Référence catalogue	Fixed Gate Diameter, Nominal	Fixed Gate Diameter, Actual (Ø1)	Post Frame Diameter, Nominal	Post Frame Diameter, Actual (Ø2)	Taille du cavalier conducteur	Longueur du cavalier
A238EB2S12LH	2 1/2"	73.20 mm	1 1/4"	42.20 mm	4/0 Stranded	305 mm

### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

« Montant fixe » renvoie au montant de la barrière, tandis que « montant mobile » renvoie au montant de la porte basculante.

Orientation à main gauche sur le schéma.



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, dont le plomb, qui est reconnu dans l'État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**