

RackPower Basic PDU, RB0xxx, 120/208 VAC, 3-phase

Centrale d'électricité

Modular, compact PDU. Using a 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with C13 / C19 Combo outlets.

CARACTÉRISTIQUES

RackPower Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage Range 100-120/200-240VAC, 3-phase WYE

Connecting cable 6", with NEMA L21 connector

C13 and C13/C19 Combo outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Product Type	Socket Type	Couleur	Longueur	Tension CA	Profondeur
RB0851	Socket Strip	IEC C13, IEC C13/C19	Noir	1780 mm	208 V	55 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur
RB0851	56 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE