

RackPower PDU, RP1xxx, 208 VAC, 1-phase

Centrale d'électricité

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design with only 44 mm height.

CARACTÉRISTIQUES

RackPower RP1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input Voltage Range 200 - 240 VAC, 1-phase L-L

Connecting cable 10", with NEMA L6 connector

C13, C19 outlets

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Product Type	Socket Type	Couleur	Longueur	Tension CA	Fonction
RP1324	Socket Strip	IEC C13, IEC C19	Noir	1490 mm	208 V	Input Monitored

Table 2/2

Référence catalogue	Profondeur	Largeur
RP1324	53 mm	52 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE