

Varistar CP Mobile Base/Plinth

Centrale d'électricité

Mobile base/plinth to make a cabinet mobile.

CARACTÉRISTIQUES

Covers, St, 1.5 mm

Load-carrying capacity on casters 400 kg, on adjustable feet 1000 kg

Support, St, 3 mm

Color RAL 7021

Plinth height H = 103 mm, with feet adjustable from 126 to 134 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Couleur	Color Code	Product Type	Type
21630-658	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-655	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-657	600 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-656	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-661	800 mm	600 mm			Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-663	800 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-664	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Couleur	Color Code	Product Type	Type
21630-662	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile

Table 2/2

Référence catalogue	Fonctionne avec
21630-658	Varistar CP
21630-655	Varistar CP
21630-657	Varistar CP
21630-656	Varistar CP
21630-661	Varistar CP
21630-663	Varistar CP
21630-664	Varistar CP
21630-662	Varistar CP

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE