

Pyropak Termination Kit

nVent PYROTENAX Pyropak Termination Kit is a range of mineral insulated (MI) termination kits for 8 AWG and 10 AWG single conductor and all multiconductor copper sheathed cables. The cable end is sealed using either a mastic or epoxy sealing compound, depending on the temperature rating required. Each kit contains enough material to terminate two cable ends. To reduce installation time, MI wiring cables can be supplied with factory terminated ends, using brass gland connectors and epoxy sealed cable ends.

CARACTÉRISTIQUES

Facile à utiliser

Fiabilité et longue durée de vie : 30 year product warranty available

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température maxi de service: 105 °C

Tension nominale: 600 V max

Table 1/1

Référence catalogue	Tail size	Convient pour le type de câble	Taille du filetage	Type de filetage
PPK15	90 cm	3/4-746	1-1/4"	NPT
PPK35	90 cm	3/3-834	1-1/4"	NPT
PPK37	90 cm	4/6-730	1-1/4"	NPT
PPK1	30 cm	2/16-340	1/2"	NPT
PPK2	30 cm	2/14-371	1/2"	NPT
PPK3	30 cm	3/14-387	1/2"	NPT

Référence catalogue	Tail size	Convient pour le type de câble	Taille du filetage	Type de filetage
PPK30	90 cm	2/14-371	1/2"	NPT
PPK32	90 cm	2/16-340	1/2"	NPT
PPK34	30 cm	2/18-215T	1/2"	NPT
PPK4	30 cm	2/12-402	1/2"	NPT
PPK5	90 cm	2/12-402	1/2"	NPT
PPK6	30 cm	2/18-324TS	1/2"	NPT
PPK31	30 cm	2/16-246T	3/4"	NPT
PPK33	30 cm	2/16-364TS	3/4"	NPT
PPK8	30 cm	3/10-480	3/4"	NPT
PPK9	90 cm	3/10-480	3/4"	NPT
PPK10	30 cm	3/12-480	3/4"	NPT
PPK11	90 cm	3/12-480	3/4"	NPT
PPK12	90 cm	3/8-590	3/4"	NPT
PPK13	30 cm	3/6-621	3/4"	NPT
PPK14	90 cm	3/6-621	3/4"	NPT
PPK36	90 cm	4/10-590	3/4"	NPT
PPK7	30 cm	4/14-465	3/4"	NPT

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT