

# Câble chauffant auto-régulé ElectroMelt



Le modèle nVent RAYCHEM ElectroMelt EM2-XR est un câble chauffant autorégulant robuste et solide utilisé pour empêcher la formation de neige et de glace sur les rampes, les baies de chargement, les escaliers extérieurs et les voies d'accès. La sortie de puissance est de 90 W/m à 0 °C.

## CARACTÉRISTIQUES

Simple à concevoir

Robuste et facile à installer : le câble résiste aux dommages lors de l'installation, coupé à longueur

Fonctionnement sûr et efficace : sans surchauffe, commandes d'économie d'énergie avancées

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year extended product warranty available, maintenance free

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

| Référence catalogue | Nom de l'article | Tension d'alimentation | Nominal Power Output @ 0°C, 230V | Matériau de gaine extérieure | Longueur de circuit max. | Couleur |
|---------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|
| 449561-000          | EM-EM2-XR        | 208 – 277 V            | 90 W/m                           | Polyoléfine modifiée         | 85 m                     | Orange  |

Table 2/2

| Référence catalogue | Nom de l'article | Largeur nominale | Épaisseur nominale | Type de chemin de terre | Température d'installation min. |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 449561-000          | EM-EM2-XR        | 18.9 mm          | 9.5 mm             | Tresse                  | -18 °C                          |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent

peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,  
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Asie Pacifique**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**Amérique latine**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**