

Module de régulation de remplacement Elexant 4010i

nVent RAYCHEM ELEXANT 4010i-MOD est un module de remplacement pour le régulateur de traçage thermique Elexant 4010i.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple

Fiabilité et longue durée de vie : 2 year product warranty available

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alarme courant:	0,1 - 100 A
Cycle automatique:	1 – 750 h
Alarme de défaut à la terre:	10 – 500 mA
Ethernet:	10/100 Base-T
Taille maximale du fil d'entrée de l'alimentation électrique:	16,8 mm ²
Taille maximale du fil de sortie du câble chauffant:	16,8 mm ²
Courant max. de contrôle:	32A @ 40°C, De-Rated to 24A @ 50°C and Further De-Rated to 16A @ 60°C
Taille du fil de terre max.:	33,6 mm ²
Alarme de tension:	80 - 300 V
Tension de contact max:	277 VAC Nominal, 50/60Hz
Humidité relative:	0% to 90%, Noncondensating
Protocole de communications:	Modbus RTU; Modbus/TCP; DHCP
Type de relais de régulation:	Double-Pole, Solid-State; Double-Pole, Mechanical
Communication:	RS-485; Ethernet
Algorithmes de régulation:	On/Off, Proportional, PASC, Always On, Always Off
Câble de type RS-485:	One 2-Wire, Shielded Twisted Pair
Plage de régulation de température:	-200 à 700 °C
Alarme de température:	-200 à 700 °C
Température de fonctionnement:	-40 à 60 °C

Référence catalogue	Nom de l'article
10380-016	4010i-MOD-IS

Référence catalogue	Nom de l'article
10380-015	4010i-MOD

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT