

Thermostat électronique ETS-05



Les thermostats de détection de surface électronique nVent RAYCHEM ETS-05 assure la précision de la régulation de température des câbles chauffants. ETS-05 est proposé en version thermostat de température ambiante et thermostat de sondage de ligne. ETS-05-L est réglable à 199 °C, ETS-05-H jusqu'à 499 °C. Le modèle ETS-05 est équipé d'une DEL indiquant l'état du thermostat, du câble chauffant et du capteur. ETS-05 est disponible avec un relais avertisseur pour la surveillance à distance.

CARACTÉRISTIQUES

Installation et utilisation faciles

Le réglage de la température s'effectue à l'aide des commutateurs rotatifs du circuit électronique

Sonde PT100 livrée avec câble de 2 m

Disponible avec plaque de mise à la terre

Relais avertisseur en option

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de thermostat:	Thermostat électronique
Matériau:	Polymère renforcé en fibre de verre
Classe d'étanchéité IP:	IP66

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Paramètres de température du régulateur	Plages de mesure des températures	Hauteur	Largeur	Profondeur
1244-015662	ETS-05-L1-A	0 – 199 °C	260 °C	150 mm	120 mm	120 mm
1244-015663	ETS-05-L2-A	0 – 199 °C	260 °C	150 mm	120 mm	120 mm
1244-015664	ETS-05-H1-A	0 – 499 °C	585 °C	150 mm	120 mm	120 mm
1244-015665	ETS-05-H2-A	0 – 499 °C	585 °C	150 mm	120 mm	120 mm

Référence catalogue	Nom del'article	Paramètres de température du régulateur	Plages de mesure des températures	Hauteur	Largeur	Profondeur
1244-017701	ETS-05-L1-A-KIT	0 – 199 °C	260 °C	150 mm	120 mm	120 mm
1244-017702	ETS-05-L2-A-KIT	0 – 199 °C	260 °C	150 mm	120 mm	120 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Plaque de mise à la terre incluse	Relais avertisseur
1244-015662	ETS-05-L1-A	Non	Non
1244-015663	ETS-05-L2-A	Non	Non
1244-015664	ETS-05-H1-A	Non	Non
1244-015665	ETS-05-H2-A	Non	Non
1244-017701	ETS-05-L1-A-KIT	Non	Non
1244-017702	ETS-05-L2-A-KIT	Non	Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT