

Câble chauffant autorégulant Frostex



Le modèle nVent RAYCHEM Frostex comprend des câbles chauffants de traçage électrique autorégulants pour assurer la mise hors gel de tuyauteries pour les applications résidentielles. Chaque circuit de câble chauffant nécessite un kit de prises Frostex 9800 FlexFit.

CARACTÉRISTIQUES

Simple à concevoir

Facile à installer

Fiabilité et longue durée de vie : 2 year product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur nominale:	3,8 mm
Largeur nominale:	6,4 mm
Nominal Power Output @ 10°C, 120V:	10 W/m
Poids nominal du câble:	60 g/m
Tension nominale:	120 V
Température d'installation min.:	-18 °C
Type de chemin de terre:	Tresse
Couleur:	Effacer
Matériau de gaine extérieure:	Non

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Longueur
702549-000	FROSTEX-2250	75 m
777445-000	FROSTEX-2102	30 m
628393-000	FROSTEX-2502	150 m

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT