


Panneau de canal RIM-C



Les panneaux de rail nVent RAYCHEM RIM-C sont utilisés pour fournir un canal chauffé pour la fonte de neige. Les panneaux RIM2-C intègrent 2 séries de câbles autorégulants haute puissance dans des panneaux métalliques pour former un canal. Ils sont généralement utilisés pour faire fondre la neige d'une section du toit à l'autre, généralement le drain ou l'avancée du toit.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide

Solution de plissage esthétique : en dissimulant le câble chauffant, la fonte complète de neige du drain vers l'avancée du toit

Disponible dans une grande variété de couleurs

Solution de dégivrage à long terme : en protégeant de façon mécanique le câble chauffant

Solution fiable et haute performance : pour les zones lourdes de neige

Câble chauffant autorégulant éco-énergétique plus systèmes de régulation UL avancés et approuvés CSA

Fiabilité et longue durée de vie : 20 year product warranty available

Sans entretien

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de chauffage: 79 W/m

Type de câble chauffant: Autorégulant

Table 1/1

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6221-AL-01-1	120 V	Gris ardoise
F6221-AL-01-2	240 V	Gris ardoise
F6221-AL-02-1	120 V	Blanc pierre

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6221-AL-02-2	240 V	Blanc pierre
F6221-AL-03-1	120 V	Bone White
F6221-AL-03-2	240 V	Bone White
F6221-AL-04-1	120 V	Amande
F6221-AL-04-2	240 V	Amande
F6221-AL-05-1	120 V	Grès
F6221-AL-05-2	240 V	Grès
F6221-AL-06-1	120 V	Bronze sierra
F6221-AL-06-2	240 V	Bronze sierra
F6221-AL-07-1	120 V	Sarcelle
F6221-AL-07-2	240 V	Sarcelle
F6221-AL-08-1	120 V	Bleu roi
F6221-AL-08-2	240 V	Bleu roi
F6221-AL-09-1	120 V	Bleu ciel
F6221-AL-09-2	240 V	Bleu ciel
F6221-AL-10-1	120 V	Vert Sherwood
F6221-AL-10-2	240 V	Vert Sherwood
F6221-AL-11-1	120 V	Vert Hartford

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6221-AL-11-2	240 V	Vert Hartford
F6221-AL-12-1	120 V	Vert Hemlock
F6221-AL-12-2	240 V	Vert Hemlock
F6221-AL-13-1	120 V	Vert patiné
F6221-AL-13-2	240 V	Vert patiné
F6221-AL-14-1	120 V	Lierre foncé
F6221-AL-14-2	240 V	Lierre foncé
F6221-AL-15-1	120 V	Brandywine
F6221-AL-15-2	240 V	Brandywine
F6221-AL-16-1	120 V	Rouge roi
F6221-AL-16-2	240 V	Rouge roi
F6221-AL-17-1	120 V	Rouge colonial
F6221-AL-17-2	240 V	Rouge colonial
F6221-AL-18-1	120 V	Terre cuite
F6221-AL-18-2	240 V	Terre cuite
F6221-AL-19-1	120 V	Bronze sombre
F6221-AL-19-2	240 V	Bronze sombre
F6221-AL-20-1	120 V	Bronze extra sombre

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6221-AL-20-2	240 V	Bronze extra sombre
F6221-AL-21-1	120 V	Marron Mansard
F6221-AL-21-2	240 V	Marron Mansard
F6221-AL-22-1	120 V	Bronze moyen
F6221-AL-22-2	240 V	Bronze moyen
F6221-AL-23-1	120 V	Noir mat
F6221-AL-23-2	240 V	Noir mat
F6221-AL-24-1	120 V	Cuivre classique
F6221-AL-24-2	240 V	Cuivre classique
F6221-AL-25-1	120 V	Argent métallisé
F6221-AL-25-2	240 V	Argent métallisé
F6221-AL-26-1	120 V	Champagne métallisé
F6221-AL-26-2	240 V	Champagne métallisé
F6221-AL-27-1	120 V	Cityscape
F6221-AL-27-2	240 V	Cityscape
F6221-AL-28-1	120 V	Gris anthracite
F6221-AL-28-2	240 V	Gris anthracite
F6221-AL-29-1	120 V	Patine tropicale

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6221-AL-29-2	240 V	Patine tropicale
F6221-AL-30-1	120 V	Bleu électrique
F6221-AL-30-2	240 V	Bleu électrique
F6221-AL-31-1	120 V	Bleu Award
F6221-AL-31-2	240 V	Bleu Award
F6221-AL-32-1	120 V	Vert granite
F6221-AL-32-2	240 V	Vert granite
F6221-AL-50-1	120 V	040 Mill Finish
F6221-AL-50-2	240 V	040 Mill Finish
F6221-CU-70-1	120 V	Cuivre
F6221-CU-70-2	240 V	Cuivre

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT