

Panneau de noue RIM-V



Les panneaux de noue nVent RAYCHEM RIM-V sont conçus pour être intégrés à monter dans la noue du toit. Ils peuvent fournir un chemin d'évacuation chauffé et empêcher l'accumulation d'eau derrière les barrages de glace. Idéalement utilisé avec les avancées de toit RIM-E pour s'assurer que les évacuations de neige fondue dans le toit ne gèlent pas et ne forment pas de barrages de glace dans la partie inférieure de la noue.

CARACTÉRISTIQUES

Prévient les problèmes de barrage de glace dans les noues et évite les dommages consécutifs au toit

Une solution esthétique, sans câbles visibles, avec différentes couleurs et finitions

Installation et utilisation faciles

Câble chauffant autorégulant éco-énergétique plus systèmes de régulation UL avancés et approuvés CSA

Fiabilité et longue durée de vie : 20 year product warranty available

Sans entretien

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de chauffage: 79 W/m

Type de câble chauffant: Autorégulant

Table 1/1

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6281-AL-01-1	120 V	Gris ardoise
F6281-AL-01-2	240 V	Gris ardoise
F6281-AL-02-1	120 V	Blanc pierre
F6281-AL-02-2	240 V	Blanc pierre

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6281-AL-03-1	120 V	Bone White
F6281-AL-03-2	240 V	Bone White
F6281-AL-04-1	120 V	Amande
F6281-AL-04-2	240 V	Amande
F6281-AL-05-1	120 V	Grès
F6281-AL-05-2	240 V	Grès
F6281-AL-06-1	120 V	Bronze sierra
F6281-AL-06-2	240 V	Bronze sierra
F6281-AL-07-1	120 V	Sarcelle
F6281-AL-07-2	240 V	Sarcelle
F6281-AL-08-1	120 V	Bleu roi
F6281-AL-08-2	240 V	Bleu roi
F6281-AL-09-1	120 V	Bleu ciel
F6281-AL-09-2	240 V	Bleu ciel
F6281-AL-10-1	120 V	Vert Sherwood
F6281-AL-10-2	240 V	Vert Sherwood
F6281-AL-11-1	120 V	Vert Hartford
F6281-AL-11-2	240 V	Vert Hartford

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6281-AL-12-1	120 V	Vert Hemlock
F6281-AL-12-2	240 V	Vert Hemlock
F6281-AL-13-1	120 V	Vert patiné
F6281-AL-13-2	240 V	Vert patiné
F6281-AL-14-1	120 V	Lierre foncé
F6281-AL-14-2	240 V	Lierre foncé
F6281-AL-15-1	120 V	Brandywine
F6281-AL-15-2	240 V	Brandywine
F6281-AL-16-1	120 V	Rouge roi
F6281-AL-16-2	240 V	Rouge roi
F6281-AL-17-1	120 V	Rouge colonial
F6281-AL-17-2	240 V	Rouge colonial
F6281-AL-18-1	120 V	Terre cuite
F6281-AL-18-2	240 V	Terre cuite
F6281-AL-19-1	120 V	Bronze sombre
F6281-AL-19-2	240 V	Bronze sombre
F6281-AL-20-1	120 V	Bronze extra sombre
F6281-AL-20-2	240 V	Bronze extra sombre

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6281-AL-21-1	120 V	Marron Mansard
F6281-AL-21-2	240 V	Marron Mansard
F6281-AL-22-1	120 V	Bronze moyen
F6281-AL-22-2	240 V	Bronze moyen
F6281-AL-23-1	120 V	Noir mat
F6281-AL-23-2	240 V	Noir mat
F6281-AL-24-1	120 V	Cuivre classique
F6281-AL-24-2	240 V	Cuivre classique
F6281-AL-25-1	120 V	Argent métallisé
F6281-AL-25-2	240 V	Argent métallisé
F6281-AL-26-1	120 V	Champagne métallisé
F6281-AL-26-2	240 V	Champagne métallisé
F6281-AL-27-1	120 V	Cityscape
F6281-AL-27-2	240 V	Cityscape
F6281-AL-28-1	120 V	Gris anthracite
F6281-AL-28-2	240 V	Gris anthracite
F6281-AL-29-1	120 V	Patine tropicale
F6281-AL-29-2	240 V	Patine tropicale

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6281-AL-30-1	120 V	Bleu électrique
F6281-AL-30-2	240 V	Bleu électrique
F6281-AL-31-1	120 V	Bleu Award
F6281-AL-31-2	240 V	Bleu Award
F6281-AL-32-1	120 V	Vert granite
F6281-AL-32-2	240 V	Vert granite
F6281-CU-70-1	120 V	Cuivre
F6281-CU-70-2	240 V	Cuivre

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT