

Panneau d'avancée du toit RIM2-E



Les panneaux nVent RAYCHEM RIM2-E sont conçus pour monter sur l'avancée du toit et minimiser la formation de glaçons et de barrages de glace pendant la saison d'hiver. Les panneaux RIM2-E intègrent 2 séries de câbles chauffants autorégulants énergétiques dans une base spécialement conçue qui dirige la majeure partie de la chaleur vers la surface supérieure pour une efficacité maximale. Le câble de base et chauffant est recouvert d'un panneau de protection qui transfère la chaleur le long du bord continu du toit. Les panneaux de protection sont disponibles dans une variété de couleurs pour correspondre au matériau du toit.

CARACTÉRISTIQUES

Prévient les problèmes de barrage de glace et la formation de stalactites dans les avancées et les noues de toit, évite les dommages consécutifs au toit

Une solution esthétique, sans câbles visibles, avec différentes couleurs et finitions

Installation et utilisation faciles

Câble chauffant autorégulant éco-énergétique plus systèmes de régulation UL avancés et approuvés CSA

Fiabilité et longue durée de vie : 20 year product warranty available

Sans entretien

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de chauffage: 52 W/m

Type de câble chauffant: Autorégulant

Table 1/1

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6237-AL-01-1	120 V	Gris ardoise
F6237-AL-01-2	240 V	Gris ardoise
F6237-AL-02-1	120 V	Blanc pierre
F6237-AL-02-2	240 V	Blanc pierre

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6237-AL-03-1	120 V	Bone White
F6237-AL-03-2	240 V	Bone White
F6237-AL-04-1	120 V	Amande
F6237-AL-04-2	240 V	Amande
F6237-AL-05-1	120 V	Grès
F6237-AL-05-2	240 V	Grès
F6237-AL-06-1	120 V	Bronze sierra
F6237-AL-06-2	240 V	Bronze sierra
F6237-AL-07-1	120 V	Sarcelle
F6237-AL-07-2	240 V	Sarcelle
F6237-AL-08-1	120 V	Bleu roi
F6237-AL-08-2	240 V	Bleu roi
F6237-AL-09-1	120 V	Bleu ciel
F6237-AL-09-2	240 V	Bleu ciel
F6237-AL-10-1	120 V	Vert Sherwood
F6237-AL-10-2	240 V	Vert Sherwood
F6237-AL-11-1	120 V	Vert Hartford
F6237-AL-11-2	240 V	Vert Hartford

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6237-AL-12-1	120 V	Vert Hemlock
F6237-AL-12-2	240 V	Vert Hemlock
F6237-AL-13-1	120 V	Vert patiné
F6237-AL-13-2	240 V	Vert patiné
F6237-AL-14-1	120 V	Lierre foncé
F6237-AL-14-2	240 V	Lierre foncé
F6237-AL-15-1	120 V	Brandy Wine
F6237-AL-15-2	240 V	Brandy Wine
F6237-AL-16-1	120 V	Rouge roi
F6237-AL-16-2	240 V	Rouge roi
F6237-AL-17-1	120 V	Rouge colonial
F6237-AL-17-2	240 V	Rouge colonial
F6237-AL-18-1	120 V	Terre cuite
F6237-AL-18-2	240 V	Terre cuite
F6237-AL-19-1	120 V	Bronze sombre
F6237-AL-19-2	240 V	Bronze sombre
F6237-AL-20-1	120 V	Bronze extra sombre
F6237-AL-20-2	240 V	Bronze extra sombre

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6237-AL-21-1	120 V	Marron Mansard
F6237-AL-21-2	240 V	Marron Mansard
F6237-AL-22-1	120 V	Bronze moyen
F6237-AL-22-2	240 V	Bronze moyen
F6237-AL-23-1	120 V	Noir mat
F6237-AL-23-2	240 V	Noir mat
F6237-AL-24-1	120 V	Cuivre classique
F6237-AL-24-2	240 V	Cuivre classique
F6237-AL-25-1	120 V	Argent métallisé
F6237-AL-25-2	240 V	Argent métallisé
F6237-AL-26-1	120 V	Champagne métallisé
F6237-AL-26-2	240 V	Champagne métallisé
F6237-AL-27-1	120 V	Cityscape
F6237-AL-27-2	240 V	Cityscape
F6237-AL-28-1	120 V	Gris anthracite
F6237-AL-28-2	240 V	Gris anthracite
F6237-AL-29-1	120 V	Patine tropicale
F6237-AL-29-2	240 V	Patine tropicale

Référence catalogue	Tension nominale	Couleur
F6237-AL-30-1	120 V	Bleu électrique
F6237-AL-30-2	240 V	Bleu électrique
F6237-AL-31-1	120 V	Bleu Award
F6237-AL-31-2	240 V	Bleu Award
F6237-AL-32-1	120 V	Vert granite
F6237-AL-32-2	240 V	Vert granite
F6237-CU-70-1	120 V	Cuivre
F6237-CU-70-2	240 V	Cuivre

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT