

Câble chauffant autorégulant WinterGard, TruckPak



Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM WinterGard offrent des solutions éco-énergétiques et simples d'utilisation pour une mise hors gel des tuyauteries. Ce kit TruckPak comprend un câble chauffant, deux kits de joint d'alimentation/de nœud de tamponnage rigides H900, un kit de jonction/de T H910, et un ruban d'application H903. Disponible en 120 V, 100 pi, 3 W/pi ou 6 W/pi.

CARACTÉRISTIQUES

Éco-énergétique et sécuritaire : câble autorégulant, commandes d'économie d'énergie avancées, aucune surchauffe possible

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur nominale:	4,57 mm
Largeur nominale:	9,65 mm
Max Continuous Exposure Temperature, Power On:	65 °C
Type de chemin de terre:	Tresse
Matériau de gaine extérieure:	Non

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension nominale
945417-000	H621-100	240 V
192789-000	H611-100	120 V
144941-000	H311-100	120 V

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante :

www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT