

# Kit de fixation 19" M6



Pour une mise à la masse conforme, utiliser un écrou-cage de mise à la masse et une rondelle sur au moins un point de fixation.

Lorsque le kit de montage 19 est utilisé avec une face d'appui conductrice 19, les écrous cage de mise à la terre ne sont pas nécessaires.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Kit de montage pour fixer des accessoires 19" dans une baie

Pour la fixation des faces avant, panneaux de brassage ou autres composants sur le bâti, les montants ou traverses de profondeur avec découpes carrées

## SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Kit de montage

**Finition:** Zingué

Table 1/2

| Référence catalogue | Longueur | Quantité par colis | Taille du filetage | Matériau | Famille de produits | Type |
|---------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|---------------------|------|
|---------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|---------------------|------|

|           |      |    |    |            |                                                                                                                                                           |                                    |
|-----------|------|----|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 21190-095 |      | 4  | M6 | Acier, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>Air,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec, Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Eurorack,<br>Extérieur              | Kit de montage                     |
| 21120-196 | 16mm | 4  | M6 | Acier      |                                                                                                                                                           | Kit de montage,<br>Mise à la terre |
| 21100-435 |      | 8  | M6 | Acier, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>Air,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec, Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Novastar,<br>Eurorack,<br>Extérieur | Kit de montage                     |
| 21120-215 |      | 32 | M6 | Acier      |                                                                                                                                                           | Kit de montage                     |
| 21101-809 |      | 50 | M6 | Acier, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>Air,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec, Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Novastar,<br>Eurorack,<br>Extérieur | Kit de montage                     |
| 21120-214 |      | 50 | M6 | Acier      |                                                                                                                                                           | Kit de montage                     |
| 21120-198 | 16mm | 50 | M6 | Acier      |                                                                                                                                                           | Kit de montage,<br>Mise à la terre |

|           |      |     |    |            |                                                                                                                                                           |                                    |
|-----------|------|-----|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 21101-810 |      | 100 | M6 | Acier, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>Air,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec, Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Novastar,<br>Eurorack,<br>Extérieur | Kit de montage                     |
| 21120-216 |      | 100 | M6 | Acier      |                                                                                                                                                           | Kit de montage                     |
| 21120-213 |      | 4   | M6 | Acier      |                                                                                                                                                           | Kit de montage                     |
| 21120-199 | 13mm | 100 | M6 | Acier      |                                                                                                                                                           | Kit de montage,<br>Mise à la terre |
| 21120-197 | 16mm | 32  | M6 | Acier      |                                                                                                                                                           | Kit de montage,<br>Mise à la terre |
| 21190-435 |      | 32  | M6 | Acier, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>Air,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec, Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Eurorack,<br>Extérieur              | Kit de montage                     |

Table 2/2

| Référence catalogue | Compatible avec                                                                           | Certifications | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 21190-095           | Coffrets 19", Montage mural<br>19", Armoires intérieures 19",<br>Armoires extérieures 19" | RoHS           | No                |
| 21120-196           | Faces avant, Eurorack,<br>Novastar, Varistar, Varistar<br>CP                              |                | No                |
| 21100-435           | Coffrets 19", Montage mural<br>19", Armoires intérieures 19",<br>Armoires extérieures 19" | RoHS           | No                |
| 21120-215           | Faces avant, Eurorack,<br>Novastar, Varistar, Varistar<br>CP                              |                | No                |

| Référence catalogue | Compatible avec                                                                     | Certifications | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 21101-809           | Coffrets 19", Montage mural 19", Armoires intérieures 19", Armoires extérieures 19" | RoHS           | No                |
| 21120-214           | Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                              |                | No                |
| 21120-198           | Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                              |                | No                |
| 21101-810           | Coffrets 19", Montage mural 19", Armoires intérieures 19", Armoires extérieures 19" | RoHS           | No                |
| 21120-216           | Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                              |                | No                |
| 21120-213           | Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                              |                | No                |
| 21120-199           | Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                              |                | No                |
| 21120-197           | Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                              |                | No                |
| 21190-435           | Coffrets 19", Montage mural 19", 19" Indoor Cabinets, Armoires extérieures 19"      | RoHS           | No                |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**