

# Tiroir 19" avec clavier 1 U, Pavé tactile, RAL 9005

Tiroir 19" rackable avec clavier et extension complète.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Tiroir extensible 1 U avec clavier, touches de fonction, pavé numérique, pavé tactile

Verrouillage à pleine extension et à l'état inséré

Connexion USB pour clavier et souris

Cote d'installation montant 19" (dimension c) de 470 ... 700 mm

Couleur noir foncé (RAL 9005)

## SPÉCIFICATIONS

**Type de produit:** Tiroir baie/bâti

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Profondeur | Couleur    | Quantité par colis | Code couleur | Type    |
|---------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|--------------|---------|
| 60118-566           | 1U              | 400mm      | Noir foncé | 1                  | RAL 9005     | Clavier |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Profondeur | Couleur    | Quantité par colis | Code couleur | Type    |
|---------------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------|---------|
| 60118-569           | 1U             | 400mm      | Noir foncé | 1                  | RAL 9005     | Clavier |
| 60118-568           | 1U             | 400mm      | Noir foncé | 1                  | RAL 9005     | Clavier |
| 60118-567           | 1U             | 400mm      | Noir foncé | 1                  | RAL 9005     | Clavier |

Table 2/2

| Référence catalogue | Compatible avec | Type de clavier    | Expédition rapide |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 60118-566           | Armoires 19"    | QWERTZ             | No                |
| 60118-569           | Armoires 19"    | QWERTY ROYAUME-UNI | No                |
| 60118-568           | Armoires 19"    | AZERTY             | No                |
| 60118-567           | Armoires 19"    | QWERTY ÉTATS-UNIS  | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres dispositions de clavier, trackball et connexions disponibles sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**